

86 43 250




Tangnøgle tang og skruenøgle i ét værktøj



- Erstatte et helt sæt skruenøgler, metrisk og tommer
- Glatte kæber for skånsom montering af overfladeforædlede armaturer - arbejde direkte på krom!
- Indstilleligt skruenværktøj
- Egner sig fremragende til at gribe, holde, presse og bøje arbejdsemner
- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet
- Ingen beskadigelse af kanterne ved sarte armaturer pga. spillerumsfri påsætning over hele fladen
- Trinløs grebning af alle nøglevidder op til den angivne kapacitet vha. parallelt førte kæber
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- Indbygget skraldefunktion for hurtig spænde og løsne opgaver - uden at fjerne den fra emnet
- Høj klemmekraft pga. 10-dobbelt håndkraftforstærkning
- Krom-Vanadium-elektrostål, smedet og oliehardt
- Tangens ben er bøjet 15° til brug for spillerum ved kontraskruining eller skrueing på flader
- Reduceret risiko for ankelskader



De glatte kæber griber om nødvendigt med højt presstryk alle parallelle flader i kapacitetsområdet og åbner næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder for tangnøglen: f.eks til sikringsforskruinger, presning til aktivering af klæbekraften ved kontaktlim, kantafbrækning ved flisearbejder, knækning af kabelbindere, brug som lille skruestik.

| | |
|---|-------------------------|
| Artikel-nr. | 86 43 250 |
| EAN | 4003773081296 |
| Tang | forkromet |
| Greb | betrasket med kunststof |
| B2 mm | 8,0 |
| B3 mm | 14,0 |
| B1 mm | 8,0 |
| Indstillingspositioner | 17 |
| Kapacitet til møtrik-nøglevidde i tommer | 1 3/4 |
| Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm | 46 |
| Længde mm | 250 |
| vægt netto g | 540 |



Tangnøgle: spillerumsfri fladepresning, ødelægger ikke kanterne

Almindelig skruenøgle: Kantpresning medfører beskadigelse



Vinklede håndtag, som giver bedre greb

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

Reserve dele

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| Artikel-nr. | EAN | |
| 87 09 01 | 4003773074724 | Reserve delssortiment indstilling til 86/87 250/300 (uden 87 2) |