

95 61 190

Wiresax Smidd



- Med två pressprofiler för ändhylsor på bowdenhöljen och wirar
- Bekvämt arbete tack vare lätthanterlig, slank konstruktion och inliggande öppningsfjäder
- Skruvad led för exakt knivstyrning, justerbar
- Hög utväxling för kraftbesparande arbete
- Skärhårdhet ca 64 HRC
- Krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg



Skär alla wirar, även sådana med högsta hållfasthet exakt och utan uppsplitsning


Artikelnummer	95 61 190
EAN	4003773040651
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag
Skärvärde Cu-kabel, flertrådig mm ²	10
Skärvärde Cu-kabel, fintrådig (diameter) Ø mm	6,00
Skärvärden vajer (diameter) Ø mm	5,0
Skärvärden järn (diameter) Ø mm	4
Skärvärden medelhård tråd (diameter) Ø mm	4,0
Skärvärde Cu-kabel, flertrådig (diameter) Ø mm	7,0
Skärvärden pianotråd (diameter) Ø mm	2,5
AWG	7
Längd mm	190
Vikt netto g	314



Anpressning av ändhylsan på draglinan



Påpressning av ändhylsor på bowdenhölje



Inliggande öppningsfjäder

Med reservation för tekniska ändringar och fel

