

95 61 190

Cortacables para cable trenzado forjado



- Con dos perfiles de prensado para terminales de tracción Bowden y puntas para tracción de cables trenzados
- Trabajo confortable por su diseño manejable y esbelto y el muelle de apertura situado en el interior
- Articulación con tornillo para un guiado preciso de la cuchilla, reajutable
- Elevada multiplicación para trabajar con un mínimo esfuerzo
- Dureza de los filos de aprox. 64 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Corta limpiamente y sin deshilachar todos los cables de acero, incluso aquellos con la máxima resistencia.


Núm. de artículo	95 61 190
EAN	4003773040651
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm ²	10
Capacidad de corte cable de cobre, de hilo fino (diámetro) Ø mm	6,00
Valor de corte cable metálico (diámetro) Ø mm	5,0
Valor de corte cable de hierro (diámetro) Ø mm	4
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	4,0
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm	7,0
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro) Ø mm	2,5
AWG	7
Longitud mm	190
Peso neto g	314



Prensar el terminal al cable de tracción



Prensar los terminales a la funda Bowden



Muelle interno de apertura

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

