

25 25 160


Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio)



- Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Intérieur des mâchoires strié
- Avec tranchants pour fil doux, mi-dur et dur
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Réf.	25 25 160
EAN	4003773016007
Pince	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Tête	
Forme	2
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm	2,5
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm	1,6
T1 mm	9,0
W3 mm	16,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	50,0
Dimensions de l'angle °	40
Longueur mm	160
Poids net g	143



Sous réserve de toute modification technique et erreur.

