





Produktname | *Product name*: HD150B Sensor Headlight
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0199
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201655
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 2017-08-17

Version	Change	Date	Name
V1	LED changed	2018-12-04	LHE
V0	---	2018-05-22	LHE

Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V8

Leuchte / light:



Kopfband/ Headstrap:


Kopfband-Länge inkl. Verschluss / Headband length incl. lock: 64cm +/- 2cm

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	1 x 3W Toshiba LED (Punkt fokussiert mit etwas Weitwinkel- ausleuchtung)	Main LED illuminant:	1 x 3W Toshiba LED (Point focus with some wide angle illumination)
Zusatz-LED- Leuchtmittel:	5mm weiße LED	Additional LED illuminant:	5mm white LED
Schalterfunktion- Funktions-Schalter:	1. Haupt-LED bei 100% 2. Haupt-LED bei 30% 3. 5mm LED weiß 4. Aus	Switch function- Function switch:	1. Additional LED 2. Main LED at 100% 3. Main LED at 30% 4. Off
Schalterfunktion- Sensor-Schalter:	1. An 2. Aus Bei Sensormodus „AN“ lässt sich die gewünschte Funktion frei wählen.	Switch function- Sensor switch:	1. On 2. Off With the sensor mode "ON" the function can be freely selected.

Leuchtmittel:	Haupt- LED bei 100%:	Haupt- LED bei 30%:	Zusatz- LED:	illuminant:	Main LED at 100%:	Main LED at 30%:	Additional LED:
Lichtstrom: [Lumen]	150lm	50lm	4lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	150lm	50lm	4lm
Leuchtdauer:	ca. 8h 15min	ca. 15h 30min	ca. 30h 00min	Run time:	approx. 8h 15min	approx. 15h 30min	approx. 30h 00min
Leuchtweite:	70m	35m	6m	Beam distance:	70m	35m	6m
Timer:	4 Stunden	4 Stunden	4 Stunden	Timer:	4 hours	4 hours	4 hours
Maximale Beleuchtung stärke: [Lux]	1200lx (Abstand: 1m)	300lx (Abstand: 1m)	20lx (Abstand: 1m)	Peak beam illuminance: [Lux]	1200lx (Distance: 1m)	300lx (Distance: 1m)	20lx (Distance: 1m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2			Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2		

Geeignete Batterietypen:	3 x AAA Micro 1.5V Batterie/Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)	Suitable battery types:	3 x AAA Micro 1.5V battery/batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
Weitere Merkmale:	45° drehbares Gelenk mit 5 Rastpunkten	Further characteristics:	45° turn able hinge with 5 stops

Schutzart:	IP54	<i>Ingress Protection Marking:</i>	<i>IP54</i>
Gehäusematerial:	ABS	<i>Housing material:</i>	<i>ABS</i>
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	<i>Operating temperature:</i>	<i>-10°C...25°C</i>
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)	<i>Storage temperature:</i>	<i>-10°C...50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C...70°C (Torch only)</i>
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Temperatur: 5...25°C Luftfeuchtigkeit: 45...75%	<i>Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only)</i>	<i>Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %</i>
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht:	53.5g nur die Lampe 87g mit 3 x Batterien (wie oben beschrieben)	<i>Weight:</i>	<i>53.5g only the torch 87g with 3 x batteries (as described above)</i>
Lieferumfang:	- 3 x Batterien, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label - Kopfband	<i>Included in delivery:</i>	<i>- 3 x batteries, as described above, but with ANSMANN Redline label - Headstrap</i>
Verpackung:	Blister-Verpackung	<i>Package:</i>	<i>Blister shell</i>