

50 00 210


Tenaille



- Pour sollicitations extrêmes
- Appréciee des artisans en raison de sa finition de précision
- Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
- Dureté des tranchants env. 60 HRC
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile



Réf.	50 00 210
EAN	4003773013143
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm	2,2
Longueur des tranchants mm mm	25,5
Longueur mm	210
Poids net g	398



Sous réserve de toute modification technique et erreur.

