

FICHE TECHNIQUE



IR10 - 2947098



L'IR10 de Klein Tools est un thermomètre à infrarouge à double laser d'acquisition de la cible de qualité professionnelle. Il offre une vaste plage de mesure, un rapport distance-cible étroit de 20:1, un double laser d'acquisition de la cible et plusieurs modes de calculs pratiques convenant à différentes applications de mesure de la température. Ce thermomètre peut mesurer la température à l'aide des émissions infrarouges, mais aussi avec une sonde de type K standard.

Caractéristiques

Type:	Thermomètre à infrarouge à double laser	Application:	Mesures de température à l'aide d'une sonde à émission infrarouge ou de type K
Caractéristiques spéciales:	Double laser d'acquisition de la cible, rapport distance-cible de 20:1, limites haute/basse avec alarmes sonores et visuelles simultanées lorsque les limites sont dépassées, affichage rétroéclairé lumineux, aussi compatible avec la sonde de type K	Précision:	Infrarouge : 32 °F et plus : +/- 3 °F ou +/- 1,5 % (selon la valeur la plus élevée); moins de 32 °F : +/- (3,6 °F + 0,2 °F par degré); Type K : 32 °F et plus : +/- 2 °F ou +/- % (selon la valeur la plus élevée); plus de 32 °F : +/- 3° ou +/- 1 % (selon la valeur la plus élevée)
Alerte sonore:	Y	Matériau:	Boîtier en plastique, composants électroniques
Piles:	1 pile alcaline de 9 V	Distance-cible:	20:1
Calculs:	Min./max./différence/moyenne	Affichage:	Rétroéclairé numérique
Résolution d'affichage:	0,1 °C (0,1 °F)	Unités de température:	F ou C
Plage:	-40 °C à 650 °C (-40 °F à 1200 °F)	Délai de réponse:	< 150 ms
Étalonnage automatique:	N	Longueur totale:	177,8 mm (7,0 po)
Hauteur totale:	114,0 mm (4,49 po)	Largeur totale:	52,1 mm (2,05 po)
Poids:	210 g (7,4 oz)	Compris:	Pochette personnalisée, sonde de type K et pile