

# 25 05 140


## Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza per radiotecnici)



- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
- Punte zigrinate
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



<b>Art. No.</b>	25 05 140
<b>EAN</b>	4003773035015
<b>Esecuzione</b>	cromata
<b>Manici</b>	rivestiti in materiale bicomponente
<b>Forma</b>	0
<b>Testa</b>	
<b>Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm</b>	2,5
<b>Valori di taglio filo duro (diametro) Ø mm</b>	1,6
<b>T1 mm</b>	8,0
<b>W3 mm</b>	15,0
<b>W4 mm</b>	2,5
<b>T2 mm</b>	2,0
<b>L3 mm</b>	42,0
<b>Lunghezza mm</b>	140
<b>Peso netto g</b>	111



Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

