

# 95 12 200

## Cesoia per cavi con doppio tagliente



PATENTED



- Per tagliare cavi in rame e in alluminio
- Non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Suddividendo l'operazione di taglio in primo taglio (per guaina isolante, nella zona anteriore del tagliente) e taglio di finitura (per conduttore, nella zona posteriore del tagliente) è possibile troncare cavi fino al Ø 20 mm con una sola mano
- Sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione e alla geometria ottimizzata dei taglienti
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Con articolazione a vite regolabile, autobloccante
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

Le cesoie per Cavi KNIPEX con doppia lama permettono di tagliare cavi fino al Ø 20 mm. Con il taglio progressivo a due fasi, i manici restano sempre in una posizione confortevole per la mano, anche nei tagli di grosse sezioni.

Art. No.	95 12 200
EAN	4003773047834
Utensile	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Valore di taglio cavo Cu, a più fili (diametro) Ø mm	20
Valore di taglio cavo Cu, a più fili mm <sup>2</sup>	70
AWG	2/0
Lunghezza mm	200
Peso netto g	324



Primo taglio: Utilizzando i taglienti anteriori per il taglio della guaina isolante, resta garantita una presa ergonomica anche in caso di cavi di grosso diametro.



Taglio di finitura: Per facilitare il taglio, dopo aver tagliato la guaina del cavo sul profilo anteriore, vengono tagliati i conduttori sul profilo posteriore. Primo taglio in posizione anteriore, taglio di finitura in posizione posteriore, così si che si taglia volentieri.

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

