


RTU 330 K MS

N° d'article: T0050106999



Benefits

- › Technologie Thermal Core brevetée: Transfert thermique vers le point de soudure optimisé, température stable et constante lors du processus de soudage. Soudage plus rapide et plus efficace pour les composants de grande taille ; excellents résultats pour les applications exigeantes.
- › Norme MIL-SPEC / IPC: Diminue les risques d
- › Technologie de panne active: Temps de chauffe et de refroidissement raccourcis, capteur plus proche du point de soudure, transfert thermique exceptionnel. Pas de temps d'arrêts, flux de travail continu, excellents résultats.
- › Outil numérique: Capteur d'utilisation activé par le mouvement, informations sur l'opérateur et la configuration stockées dans l'outil. Économie d'énergie, durée de vie prolongée de la pointe, liberté de mouvement établi/station de l'opérateur accrue.
- › Conception brevetée de l'unité pointe/poignée: La seule panne à souder du marché qui peut être changée sans outil. Changement 20% plus rapide que tous nos concurrents.
- › Une plateforme intelligente: Une station pour toutes les pointes et tous les outils actifs. Le système WX répond à tous les besoins opérationnels de soudage manuel, suivi y compris.

**Technical Data**

Forme de panne	Blade
Type de panne	MS
Largeur en mm	33
Largeur en pouces	1.299
Épaisseur en mm	1.5
Épaisseur en pouces	0.059
Longueur mm	27
Longueur pouces	1.063
Puissance	150 W
Unité d'emballage	1