

# 97 53 18

## KNIPEX Twistor16 Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met draaibare crimpkop



- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Vierkantig krimpprofiel, hoge capaciteit van 0,14 tot 16 mm<sup>2</sup>
- 360° draaibaar crimpinsetstuk; met 8 voelbare insluitposities
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen: geen crimpfouten door gebruik van het verkeerde crimpinsetstuk of door een foutieve instelling
- Persen van Twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm<sup>2</sup> mogelijk
- Slanke kop voor optimale toegankelijkheid
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Gunstige overbrengingsverhoudingen door kniehefboommechaniek
- De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard

<b>Artikel-nr.</b>	97 53 18
<b>EAN</b>	4003773082729
<b>Tang</b>	verchroomd
<b>Benen</b>	met meer-componentengrepen
<b>Toepassing</b>	adereindhulzen
<b>Capaciteit vierkante millimeter mm<sup>2</sup></b>	0,14 - 16,0
<b>Aantal krimpprofielen</b>	1
<b>AWG</b>	26 - 5
<b>Lengte mm</b>	200
<b>Gewicht netto g</b>	478




360° draaibare krimpkop voor de beste toegankelijkheid ook in nauwe zones



Twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm<sup>2</sup> kunnen zonder verstelling geperst worden



Eenmalig flexibel: verbinders kunnen vanuit praktisch elke positie in de draaibare krimpkop gevoerd worden



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen