

# WE 1010

Station de soudage digitale 1 canal, 70 W  
N° d'article: T0053298699



## Benefits

- › Bloc d'alimentation 1 canal avec fer à souder WEP 70 et un support de sécurité PH 70
- › Fer à souder ergonomique 70W avec changement de pannes sans outil
- › Station ESD, fer avec câble silicone résistant à la chaleur pour plus de sécurité
- › Utilise le pannes à souder ET
- › Le mode veille et la baisse de température préservent l'énergie, protège l'équipement
- › Verrouillage par password pour sécuriser les paramètres
- › Replacement for 4ETH, 4ETK, 4ETO, 4ETS necessary. For WEP 70 4ETHL, 4ETKL, 4EKOL and 4ETSL must be used.


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



### Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	150 x 120 x 98
Dimensions L x l x H (pouces)	5.91 x 4.72 x 3.86
Poids (env.) en kg	1.4
Tension	230 V
Puissance	85 W
Canaux	1
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	100 - 450
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	200 - 850
Précision de la température °C	Average tip temperature can be „offset“ to +/- 5°C at idle with no load
Précision de la température °F	Average tip temperature can be „offset“ to +/- 9°F at idle with no load
Stabilité en température °C	± 6
Stabilité en température °F	± 10
Douille de compensation de potentiel	---
Écran	---
Consommation d'air l/min	---
Pression de service en bar/psi	---
Débit l/min	---
Dépression	---

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE