

# 75 02 125


## elektronikk-sidekutter



- Skrudd ledd for høy presisjon og belastbarhet
- For fint kutt, f. eks innen elektronikk og finmekanikk
- Med skarpe, slipte skjær for myk og hard tråd samt pianotråd
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 64 HRC
- Friksjonsarm dobbeltfjær for myk og jevn åpning
- Spesial-verktøystål i særkvalitet, smidd, flertrinns oljeherdet
  - Form: med fasett



Artikkel-nr.	75 02 125
EAN	4003773040491
Tang	brunert
Grep	med kunststoff-hylster
Form	0
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	0,2 - 1,3
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	1,0
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	0,6
Skjæreverdi pianotråd Ø mm	0,4
A mm	10,5
B mm	14
D mm	6,5
Lengde mm	125
Vekt netto g	81



skrudd ledd

Tekniske endringer og feil forbeholdes

