

77 02 115


elektronikk-sidekutter



- For fint skjærearbeid, f. eks innen elektronikk og finmekanikk
- Belastningsoptimert form for direkte arbeidsfølelse
- Stabilt, gjennomstukket og klaringsfritt ledd
- Friksjonsarm dobbeltfjær for myk og jevn åpning
- Politur eller speilpolitur (kun utførelse 2) og fin oljefilm sørger for god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelse i bryterkretsen pga. løsnede kromdeler
- Skjær ekstra laserherdet, skjærhardhet minst 60 HRC
- Slanke, til tanghode opptrukket hylster gir sikker og komfortabel føring også mellom tommel og pekefinger
- Kulelager-kromstål
- Rundt hode, med liten fasett
- Skjærhardhet ca. 60 HRC



Artikkel-nr.	77 02 115
EAN	4003773039334
Hode	speilpolert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	0
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	0,3 - 1,6
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	1,2
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	0,6
A mm	11,0
D mm	7,0
B mm	13,0
Nominelt mål	115 mm
Lengde mm	115
Vekt netto g	80



Tekniske endringer og feil forbeholdes

