

WR 3000M

Station de réparation 3 canaux, 360 W (400 W)
N° d'article: T0053368699N




Benefits

- › Unité d'alimentation WR 3M, 3 canaux avec fer à souder WP 80, fer à dessouder DSX 80 et fer à air chaud HAP 200
- › Grand kit universel pour toutes les tâches de réparation
- › Fer à dessouder DSX 80: même attitude de travail comme pour les fers à souder traditionnels

Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	280 x 240 x 103 mm
Dimensions L x l x H (pouces)	11,02 x 9,45 x 4,06 Inch
Poids (env.) en kg	7,3 kg
Tension	230 V
Puissance	360 W (400 W)
Canaux	3
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	50 - 550
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	150 - 950
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Douille de compensation de potentiel	Via douille jack 3, 5 mm sur la face arrière de l'appareil.
Écran	LCD
Consommation d'air l/min	---
Pression de service en bar/psi	---
Débit l/min	18
Dépression	0,7 bar

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE