

WX1010 STAT SOUDDIGIT+FER WXP120 230V



Benefits

Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des
fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	170 x 151 x 130
Dimensions L x l x H (pouces)	6, 69 x 5, 94 x 5, 12
Poids (env.) en kg	3.2
Tension	230 V
Puissance	200 W
Canaux	1
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	100 - 550
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	200 - 999
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Douille de compensation de potentiel	Via douille jack 3, 5 mm sur la face arrière de l'appareil
Écran	255 x 128 pixel / Rétroéclairage
Consommation d'air l/min	---
Pression de service en bar/psi	---
Débit l/min	---
Dépression	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE