

WXD 2010 SOLD./DESOLD. STAT. 230V UK F/G



Benefits

- › Station de dessoudage 2 canaux numérique, à régulation électronique




Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	174 x 154 x 135
Dimensions L x l x H (pouces)	6,69 x 5,94 x 5,12
Poids (env.) en kg	3.2
Tension	230 V
Puissance	200 W (255 W)
Canaux	2
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	50 - 550
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	150 - 999
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Douille de compensation de potentiel	Via douille jack de 3,5 mm sur la face arrière de l'appareil.
Écran	255 x 128 dots / Rétroéclairage
Consommation d'air l/min	35
Pression de service en bar/psi	4,0 - 6,0 / 58 - 87
Débit l/min	---
Dépression	55 kPA (8 psi)

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE