

# Zero Smog 20T

N° d'article: T0053670699N



## Benefits

- › Pour le raccordement de jusqu'à 20 fers à souder
- › Turbine sans entretien réglée électroniquement assurant la dépression requise
- › 4 rouleaux intégrés pour une meilleure flexibilité de l'unité
- › Système mobile pour une mise en oeuvre centralisée ou décentralisée
- › Utilisation avec un système de conduites jusqu'à 200 m (7 874 po)
- › Le Zero Smog 20T est conçu pour l'aspiration directe sur les fers à souder. Jusqu'à 6 fers à souder Weller FE peuvent y être connectés directement. Et grâce au système de conduites 50 disponible en tant qu'accessoire, jusqu'à 20 fers à souder FE peuvent être connectés. La turbine puissante et sans entretien, réglée électroniquement, assure une dépression de 10.000 Pa max. Les heures de fonctionnement et le niveau d'encrassement du filtre sont enregistrés de manière électronique. Le système de filtration atteint un degré d'élimination de 99,95 % conformément à la norme EN 1822 pour une taille de particules de 0,16 µ m.


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



### Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	450 x 450 x 695
Dimensions L x l x H (pouces)	17,7 x 17,7 x 27,3
Poids (env.) en kg	45
Tension	230 V (50/60 Hz)
Puissance	530 VA
Pression de service en bar/psi	---
Consommation d'air l/min	---
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	< 51
Vide max.	10.000
Capacité max.	1-20 postes de travail
Filtre préliminaire	Filtre pour poussières fines classe F7
Filtre compact	Filtre à particules H13 et filtre à gaz large bande (50 % de charbons actifs, 50 % de Chemisorb)

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE