

# MG 100S Kit 2

Artikel Nr.: 100-1055-ESDN



## Benefits

- › Großes Gasfiltervolumen
- › Elektronische Filterkontrolle mit Alarmfunktion
- › Variable Volumenstrom-Einstellung
- › Umschaltbares Netzteil 100–240 V, für den weltweiten Einsatz in allen Spannungsnetzen
- › Extra kleine Standfläche
- › Optimierte Filterlebensdauer
- › Das Absauggerät MG 100S Kit 2 wird mit 2 St. flexiblem Absaugarm 1,5 Meter, und 2 St. Trichterdüse geliefert. Um die Installation zu erleichtern kann die MG 100S mit einer Aufhängung (780-3001-ESD) direkt am Arbeitstisch angebracht werden. Es eignet sich besonders für Anwendungen mit einem hohen Aufkommen an Schadgasen. Über die Fernbedienung lassen sich unterschiedliche Geschwindigkeiten sowie die Alarmfunktion des Filters, auch entfernt vom Gerät, einstellen.


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung



Vorheizplatten



### Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	460 x 210 x 610
Abmessungen L x B x H (Inch)	18, 11 x 8, 26 x 24, 15
Gewicht (ca) in kg	15
Spannung	110 - 240 V, 50/60 Hz
Leistung	100 W
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 52
Max. Vakuum	---
Fördermenge m <sup>3</sup> /h	140
Vorfilter	---
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
Max. Kapazität	1-2 Arbeitsplätze
Schnittstelle RS232 (Remote control)	1 x RS232 (TTL)
USB-Schnittstelle	---
WX kompatibel	---

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE