

WT 1013 WT 1/WP 80/WSR 201 230V UK F/G

1-Kanal-Lötstation digital 95 W
Artikel Nr.: T0053441399N



Benefits

- › 1-Kanal-Versorgungseinheit mit LötKolben WP 80 und Sicherheitsablage WSR 201
- › WP 80: LötKolben für alle Standard-Anwendungen im kurzen Griff-zu-Spitze-Design. Lötspitzenfamilie LT
- › Verriegelungsfunktion

Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	149 x 138 x 101
Abmessungen L x B x H (Inch)	5.87 x 5.43 x 3.98
Gewicht (ca) in kg	1.9
Spannung	230 V
Leistung	95 W
Kanäle	1
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 450
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	150 - 850
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Gerätevorderseite
Display	LCD / Hintergrundbeleuchtung
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE