

WT 2020M (UK)

2-Kanal-Lötstation, digital 150 W
Artikel Nr.: T0053445399



Benefits

- › 2-Kanal-Versorgungseinheit mit der WMRT Mikro-Entlötpinzette mit WSR 203 Sicherheitsablage und WMRP Mikro-Lötkolben mit WSR 205 Sicherheitsablage
- › WMRP: Mikro-Lötkolben (Handstück ohne Lötspitze) für Active-Tip Heizkörper Technologie, RT Spitzenfamilie; WMRT: Mikro-Entlötpinzette (Handstück ohne Spitze) für Active-Tip Heizkörper Technologie, RTW Spitzenfamilie
- › Modernes, intuitives Bedienkonzept
- › Geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit
- › Automatische Abschaltung bei integriertem Nutzungssensor im Werkzeug
- › Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar
- › OFF Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset




Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Lötkolben



Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	149 x 138 x 101
Abmessungen L x B x H (Inch)	5.87 x 5.43 x 3.98
Gewicht (ca) in kg	3.1
Spannung	230V / 23V
Leistung	150W
Kanäle	2
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	---
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	---
Display	---
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE