

# Zero Smog 4V

Artikel Nr.: T0053660699N



## Benefits

- › Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- › Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
- › Effizienztest via USB Anschluss
- › 4 Rollen für flexiblen Einsatz
- › Fernbedienbar via RS 232 Anschluss
- › 4 unterschiedliche Sets erhältlich
- › Geringer Geräuschpegel


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung



Vorheizplatten



### Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	345 x 325 x 505
Abmessungen L x B x H (Inch)	13.58 x 12.79 x 19.88
Gewicht (ca) in kg	19
Spannung	220-240 V (50/60 Hz)
Leistung	275 VA
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 48
Max. Vakuum	---
Fördermenge m <sup>3</sup> /h	230
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
Max. Kapazität	1-4 Arbeitsplätze
Schnittstelle RS232 (Remote control)	Mit Hilfe der RS232-Schnittstelle kann die Anlage in vollem Funktionsumfang bedient bzw. fernüberwacht werden.
USB-Schnittstelle	on
WX kompatibel	on

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE