

# 97 53 18

## KNIPEX Twistor16 Selvjusterende Crimptang for lederendehylser med dreibart crimphode



- For pressing av lederendehylser DIN 46228 del 1 + 4
- Kvadratisk crimpprofil, stort kapasitetsområde på 0,14 til 16 mm<sup>2</sup>
- 360° dreibar Crimpinnatts; med 8 følbare låseposisjoner
- Selvinnstillende tilpasning til ønsket lederendehylsestørrelse: ingen crimpfeil pga. bruk av feil crimpinnatts eller en feil innstilling
- Pressing av Twin-lederendehylser inntil 2 x 6 mm<sup>2</sup> mulig
- Slankt hode for optimal tilgjengelighet
- Jevnt høy crimpekkvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Gunstige utvekslingsforhold med kneledd-mekanikk
- Crimptrykk er innstilt fra fabrikken (kalibrert), etterjusterbar
- Høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon og lav vekt
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet



Artikkel-nr.	97 53 18
EAN	4003773082729
Tang	forkrommet
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelse	Endehylser
Kapasitet kvadratmillimeter mm <sup>2</sup>	0,14 - 16,0
AWG	26 - 5
Antall crimp-posisjoner	1
Vekt netto g	478
Lengde mm	200



360° dreibart crimphode for beste tilgjengelighet også under trange forhold



Twin-lederendehylser inntil 2 x 6 mm<sup>2</sup> kan presses uten omstilling



Enestående fleksibel: koplingsstykker kan nesten fra enhver posisjon føres inn i det dreibare crimpodet



Tekniske endringer og feil forbeholdes