

74 02 200

Șfic de forță



- Pentru cele mai dure și durabile solicitări
- Performanță de tăiere mare cu un efort redus datorită corelării optime a unghiului tășurilor și raportului de transmisie a forței
- Tăiere de precizie calită suplimentar prin inducție, (duritate de tăiere cca. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian
- Oțel ultraperformant cu crom-vanadiu, forjat, călit în ulei în mai multe etape




Reducere a efortului cu 20 %

în comparație cu șficuri obișnuite de aceeași lungime.

Cu ax articulată sudată prin forjare

Articol nr.	74 02 200
EAN	4003773040309
Clești	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu manșoane multicomponent
Formă	0
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru) Ø mm	4,2
Valori de tăiere sârmă dură (diametru) Ø mm	3,0
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru) Ø mm	2,5
Lungime mm	200
Greutate netă g	304



Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

