

90 22 01 SB

KNIPEX TwistCut Gégecsővágó



- 13-32 mm átmérőjű gégecsövekhez
- üres vagy készre előkészített gégecsövek leszállásához
- Elektromos és építőipari területen, valamint szanítaszervek során való használatra
- A mélyebben álló kések magakadályozzák a sérüléseket
- Pontos, szintben futó vágás, a belül futó vezetékek megsértése nélkül
- Vágás a külső hullámon - nincs éles vágási szél belül, a hullámos csőben
- Gyors és biztonságos munkavégzés
- A gégecsövek könnyű behelyezése a biztonságos és egyszerű szétválasztáshoz: nincs hulladék
- Vastag falú hullámos csöveknél a körvágás elvégzése után a vágási hely mögött újra fel kell helyezni, majd le kell törni a csövet
- Keskeny és ergonomikus kialakítású nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz
- Kétoldalas vezetés a precíz vágásokért
- Poliamid vegyületből készült, stabil műanyag ház



A gégecső tengelyen kívüli szétbontásakor a belső vezetékek nem sérülnek meg. A belső csővég a bontási helyen ehhez mindig a megfelelő sugárral rendelkezik. Ilyen módon a vezetékek későbbi mozgatása, illetve egy új vagy kiegészítő vezeték behúzása esetén sem sérül meg egyetlen vezeték sem.

Cikkszám	90 22 01 SB
EAN	4003773082286
Vágási kapacitások (átmérő) Ø mm	13 - 32
Hossz mm	100
Súly, nettó g	47



Szaniterterületen használatos, alumínium kompozitból álló védőcsövekhez is 32 mm átmérőig



Kényelmes kezelés a zárókilincses lezárásnak és a belül lévő rugóval történő nyitáshoz köszönhetően



Egyszerű használat: a TwistCut-ot össze kell nyomni, enyhe nyomással el kell fordítani és kész

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk