

STANDARD

SCHLEIFHÜLSEN

EISEN & NE-METALLE

FARBE/LACKE HART-HOLZ & WEICH-HOLZ

GLAS

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE
<ul style="list-style-type: none"> ■ Auswahl von Abmessungen & Körnungen ■ Fester Aufbau ■ Einsatz mit Gummiträgerkörper ■ Leicht aufzuspannen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ein exzellentes Werkzeug zum Schleifen & Entgraten ■ Aggressiver Schnitt ■ Akzeptables Finish ■ Weniger Stillstandzeit

SCHLEIFHÜLSEN ZSB

			<i>NORZON</i>	
ABM D x B (mm)	KÖR- NUNG	VPE Stück	STANDARD R822	BASIS R265
10x10	80	100	63642536539	
10x20	80	100	63642539862	
13x25	50	100	63642528507	
	80	100	63642528508	
15x10	80	100	63642539863	
15x30	50	100	63642528509	
	80	100	63642528496	
22x20	36	100	63642539865	
	50	100	63642528497	
	60	100	63642539866	
	80	100	63642539867	
	150	100		63642539868
25x25	36	100	63642528510	
	50	100	63642528511	
	80	100	63642528512	
30x30	36	100	63642566870	
	50	100	63642535053	
	60	100	63642545925	
	80	100	63642545926	
	150	100		63642536540
45x30	36	100	63642528498	
	50	100	63642528514	
	60	100	63642545928	
	80	100	63642528515	
51x25	80	100	63642528518	
60x30	36	100	63642536541	
	50	100	63642539765	
	60	100	63642539874	
	80	100	63642539766	
100x40	80	100	63642539768	

Abmessungen: ABM = Abmessungen, D = Durchmesser, B = Breite