



Klein Tools MM700 ist ein digitales TRMS-Multimeter mit automatischer Bereichseinstellung (für echte Effektivwerte) zur Messung von AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom und Widerstand. Darüber hinaus können Sie mit dem Gerät Temperatur, Kapazität, Frequenz und Betriebszyklus messen, Dioden und Durchgang prüfen. Die Klein Tools Produktlinie der Test- und Messprodukte wurde exklusiv von Elektrikern für Elektriker entwickelt. Viele Jahre der Feldforschung und die zahlreichen Anregungen von Elektrikern aus ganz Amerika haben die Entwicklung unserer Mess- und Prüfgeräte mit den vielen innovativen, zeitsparenden Funktionen inspiriert.

Spezifikationen

Batterien:	2 x AAA	Sturzschutz:	2 m (6,6 Fuß)
Display:	LCD mit 4000 Zählungen	Funktionen:	Misst bis 1000 V AC/DC-Spannung, 10 A AC/DC-Strom und 40 M Ω Widerstand sowie Temperatur, Kapazität, Frequenz, Betriebszyklus, Dioden- und Durchgangsprüfung
Spannung:	1000 V AC; 1000 V DC	Frequenz:	1Hz – 500 KHz
Stromstärke:	10 A AC; 10 A DC	Kapazität:	4000 μ F
Ohm (Widerstand):	40M Ω	IP-Code:	IP42
Standard:	CAT IV (600V)	Temperaturbereich:	-18 - 816°C (0 - 1500°F)
Enthalten:	Tasche, Messleitungen, Thermoelement, Batterien und Krokodilklemmen	Gesamtlänge:	177,8 mm (7,00 Zoll)
Gesamthöhe:	53,2 mm (2,09 Zoll)	Gesamtbreite:	90,1 mm (3,55 Zoll)
Gewicht:	0,41 kg (0,90 lb)		