



3.2 EPIC® D A - V I N C I H - B

Sockelgehäuse / Surface mount base / Embase en saillie



EPIC® H-B Gehäuse: Sockelgehäuse (1 Kabeleingang, Längsbügel)

EPIC® H-B housings: surface mount base (1 cable entry, single locking lever)

Boîtiers EPIC® H-B: embase en saillie (1 entrée de câble, simple levier)

H-B 6

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	Art.Nr.: EP part No.: EP N° art.: EP	PG	M	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-B 6 SGR 16	10005000*	70007000	16		60	74,8	70	70	84	43			40	54		54	4,5		44	5,5
H-B 6 SGR M20	1A005000	7A007000		20	60	74,8	70	70	84	43			40	54		54	4,5		44	5,5
H-B 6 SGR M25	7A005600	7A007600		25																

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.3: H-BE 6 / 1.7: H-DD 24 / 1.8: MC 6

Deckel / Cover / Couverture: 5.1: H-B 6

Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 4.1 PG / 4.2 Metr.

H-B 10

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	Art.Nr.: EP part No.: EP N° art.: EP	PG	M	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-B 10 SGR-LB 16	10034900*	70062000	16		73	91	88,5	82	94	43			40	54		57	4,5		50	5,5
H-B 10 SGR-LB 21	10034700*	-	21																	
H-B 10 SGR-LB M20	1A034900	7A062000		20	73	91	88,5	82	94	43			40	54		57	4,5		50	5,5
H-B 10 SGR-LB M25	1A034700	7A062600		25																

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.3: H-BE 10 / 1.5: H-BVE 3 / 1.7: H-DD 42 / 1.8: MC 10

Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 4.1 PG / 4.2 Metr.

H-B 16

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	Art.Nr.: EP part No.: EP N° art.: EP	PG	M	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-B 16 SGR-LB 21	10074900*	70112000	21		93	111	109,5	105	117	43			45	57		64	4,5		50	5,5
H-B 16 SGR-LB M25	1A074900	7A112000		25	93	111	109,5	105	117	43			45	57		64	4,5		50	5,5

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.3: H-BE 16 / 1.4: H-BS 6 / 1.5: H-BVE 6 / 1.6: H-D 40 / 1.7: H-DD 72 / 1.8: MC 16

Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 4.1 PG / 4.2 Metr.

4115259

H-B 6 to H-B 24
will be delivered with adapter
(PG thread → metric thread)
until July 2000 (e.g. 1A006000).
From then on, they will be
delivered without adapter
(e.g. 19006000).

H-B 6 à H-B 24
seront disponibles jusqu'au mois
de juillet 2000 avec adaptateur
(pas PG → pas métrique)
par exemple: 1A006000).
Dès juillet 2000, ils seront
fournis sans adaptateur
par exemple: 19006000).

3.2 EPIC® D A - V I N C I H - B

Tüllengehäuse / Hood / Capot

Technische Daten:

Vorschriften: DIN 43652

Temperaturbereich: -40°C - +125°C

Schutzart: IP 65

Werkstoff: H-B 6 – 48: Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet

Technical Data

Specifications: DIN 43652

Temperature range: : -40°C - +125°C

Protection class: IP 65

Material: H-B 6 – 48: aluminium alloy, powder coated

Caractéristiques techniques

Règlements: DIN 43652



Gamme de température: : -40°C - +125°C

Degré de protection: IP 65

Matière: H-B 6 – 48: Alliage aluminium, recouvert par pulvérisation

4.2 EPIC® C E R T O S A M

Kabelverschraubungen metrisch / Cable glands metric thread / Presse-étoupes pas métrique





EPIC® CM-M

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	M	d1	d2	Kabel Ø cable Ø câble Ø	d3	Kabel Ø cable Ø câble Ø	d4	Kabel Ø cable Ø câble Ø	d5	Kabel Ø cable Ø câble Ø	S	SW mm opening of the spanner ouverture de clef	VPE packing unit condition- nement
CM-M12	71201000	12	10	5	4-6							5	15	5
CM-M16	71201100	16	13,8	3	2-4	6	5-7	9	8-10			5,5	19	5
CM-M20	71201200	20	17,6	4	3-5	7	6-8	10	9-11	13	12-14	6	23	5
CM-M25	71201300	25	22,6	8,5	7,5-9,5	11,5	10-12,5	14,5	13,5-15,5	17,5	16,5-18,5	7,5	28	5
CM-M32	71201400	32	29,6	16	15-17	19	18-20	22	21-23	25	24-26	9,5	36	5
CM-M40	71201500	40	37,6	23	22-24	26	25-27	29	28-30	32	31-33	12	46	5
CM-M50	71201600	50	47,6	30	29-31	33	32-34	36	35-37	39	38-40	14	55	5

Material / material / matière: Metall, Messing vernickelt / metal, brass, nickel plated / métallique, laiton nickelage

Schutzart / protection class / degré de protection: IP 54 (DIN 46320)

Temperaturbereich / temperature range / gamme de température: -40° C – +125° C



EPIC® SM-M

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	M	d1	d2	Kabel Ø cable Ø câble Ø	d3	Kabel Ø cable Ø câble Ø	d4	Kabel Ø cable Ø câble Ø	d5	Kabel Ø cable Ø câble Ø	S	SW mm opening of the spanner ouverture de clef	VPE packing unit condition- nement
SM-M12	71200000	12	10	5	4-6							5	12	5
SM-M16	71200100	16	13,8	3	2-4	6	5-7	9	8-10			5,5	16	5
SM-M20	71200200	20	17,6	4	3-5	7	6-8	10	9-11	13	12-14	6	20	5
SM-M25	71200300	25	22,6	8,5	7,5-9,5	11,5	10,5-12,5	14,5	13,5-15,5	17,5	16,5-18,5	7,5	25	5
SM-M32	71200400	32	29,6	16	15-17	19	18-20	22	21-23	25	24-26	9,5	32	5
SM-M40	71200500	40	37,6	23	22-24	26	25-27	29	23-28	32	31-33	12	40	5
SM-M50	71200600	50	47,6	30	29-31	33	32-34	36	35-37	39	38-40	14	50	5

Material / material / matière: Metall, Messing vernickelt / metal, brass, nickel plated / métallique, laiton nickelage

Schutzart / protection class / degré de protection: IP 54 (DIN 46320)

Temperaturbereich / temperature range / gamme de température: -40° C – +125° C