



Schmale Backen und schmales Scharnier für Präzisionsarbeiten in beengten Bereichen. Scharfe Spitze für präzises Schneiden dicht an der Spitze. Selbstöffnung durch Federkraft. Kurze Backen und abgeschrägte Schneidkanten erlauben kurze Schnitte. Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit. Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe. Kunststoff-getauchte Griffe zur bequemen Handhabung und leichten Erkennung. Werkzeug-Spezialstahl, Made in USA.

Spezifikationen

Typ:	Kleine Zange mit schmalen Backen	Besondere Merkmale:	Federbelastet
Gesamtlänge:	108 mm (4,25 Zoll)	Material:	Stahl
Backentyp:	Spitz	Backenlänge:	12,7 mm (0,5 Zoll)
Backenbreite:	10,3 mm (0,406 Zoll)	Backendicke:	12,7 mm (1/2 Zoll)
Schneidleistung:	21,4 mm (27/32 Zoll)	Schneidmesser:	Bündig
Schnittart:	Bündig	Verbindungstyp:	Warm genietet
Grifffarbe:	Hellblau	Griffoberfläche:	Kunststoff-getaucht
Grifflänge:	79,4 mm (3,125 Zoll)	Isoliert:	Nein
Für Haltegurt geeignet:	Nein	Gewicht:	0,05 kg (0,12 lb)