





MAX465H220PUTR

 502 x 422 x H267 mm
19.76 x 16.61 x H10.51 inch.

 465 x 335 x H220 mm
18.31 x 13.19 x H8.66 inch.

 40 + 180 mm
1.57 + 7.09 inch.

 6,89 kg



EXTENDABLE HANDLE
RETRO MANIGLIA
TELESCOPICA A
SCOMPARSA



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA**
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE**
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP**
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ**
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ**
- **THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSIE ANTIURTO**
- **EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI**
- **FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA**
- **NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE**
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA**
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO**
- **LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON**
- **O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO**
- **TROLLEY: METAL + PLASTIC / TROLLEY: METALLO + PLASTICA**
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX**

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 34270500 CUBIC MM - 1.21 CUBIC FEET / VOLUME: 34270500 MM CUBI**
- **VOLUME CAPACITY: 34.27 LT / CAPACITÀ: 34.27 LT**
- **PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1**
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 7,88 KG - 17.37 LBS. / PESO DEL CARTONE: 7,88 KG**
- **MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE**
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)**
- **ACCESSORIES: LID ORGANIZER - TOOL STORAGE SYSTEM - SHOULDER STRAP / TASCA ORGANIZER - PANNELLO PORTAUTENSILI - TRACCOLLA IMBOTTITA**