

# WXR 3032

Station de réparation 3 canaux, 420 W (600 W)  
N° d'article: T0053503699N



## Benefits

- › Unité d'alimentation WXR 3, 3 canaux avec fer à WXHAP 200 air chaud, WXDV 120 dessouder et fer à WXP 65 souder



Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



### Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	273 x 235 x 102
Dimensions L x l x H (pouces)	10,75 x 9,25 x 4,02
Poids (env.) en kg	6.7
Tension	230 V (50/60 Hz)
Puissance	420 W (600 W)
Canaux	3
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	100 - 450 (550)
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	200 - 850 (999)
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Douille de compensation de potentiel	Via douille jack 3, 5 mm sur la face arrière de l'appareil.
Écran	240 x 88 dots / Rétroéclairage
Consommation d'air l/min	---
Pression de service en bar/psi	---
Débit l/min	18
Dépression	---

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE