

PU WAD 101

Versorgungseinheit 105 W
Artikel Nr.: T0053268699N



Benefits


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	175 x 135 x 102
Abmessungen L x B x H (Inch)	6,89 x 5,31 x 4,02
Gewicht (ca) in kg	2,4 kg
Spannung	230 V
Leistung	105 W
Kanäle	1
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 450 (550)
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	---
Temperaturgenauigkeit °C	± 9 (± 30)
Temperaturgenauigkeit °F	± 17 (± 50)
Temperaturstabilität °C	± 2
Temperaturstabilität °F	± 5
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse (Grundzustand hart geerdet)
Display	LED
Luftverbrauch l/min	10
Betriebsdruck in bar/psi	4/58
Fördermenge l/min	max. 10
Unterdruck	N.A.

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE