

WSM 1C AKKULÖTSTATION 100V-230V UK F/G



Meißelform 1,3 mm, sowie Sicherheitsablage

Benefits

- > Die Lösung für den Service Techniker im Kundendienst
- > 50 W
- > Wiederaufladbar in 20 Minuten.

Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung




Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	137 x 110 x 55
Abmessungen L x B x H (Inch)	5,39 x 4,33 x 2,17 Inch
Gewicht (ca) in kg	0.41
Spannung	100-240 V AC / 12 V DC
Leistung	50 W
Kanäle	1
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	100 - 400
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	210 - 750
Temperaturgenauigkeit °C	± 9
Temperaturgenauigkeit °F	± 17
Temperaturstabilität °C	± 5
Temperaturstabilität °F	± 9
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
Display	LCD, Touch-Sensor-Technik
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE