

WT 2M (UK)

2-Kanal-Versorgungseinheit, 150 W
Artikel Nr.: T0053443399



Benefits

- › Erlaubt paralleles arbeiten von 2 Anwendern dank intelligenter Leistungsteilung
- › Hohe Funktionalität und Flexibilität - Kompatibel mit Weller's Cartridge Spitzen Werkzeugen (RT Spitzen) und vielen Werkzeugen mit passiven Spitzen
- › Modernes, intuitives Bedienkonzept
- › Geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit
- › Automatische Abschaltung bei integriertem Nutzungssensor im Werkzeug
- › Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar
- › OFF Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung




Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	149 x 138 x 101
Abmessungen L x B x H (Inch)	5.87 x 5.43 x 3.98
Gewicht (ca) in kg	3.1
Spannung	230V / 23V
Leistung	150W
Kanäle	2
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 450 (550)
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	150 - 850 (950)
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3, 5 mm Schaltklinkenbuchse an der Gerätevorderseite
Display	LCD / Hintergrundbeleuchtung
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE