

WXR 3032

3-Kanal-Reworkstation, 420 W (600 W)
Artikel Nr.: T0053503699N



Benefits

- › 3-Kanal-Versorgungseinheit WXR 3 mit WXHAP 200 Heißluftkolben, WXDV 120 Entlötkolben und WXP 65 LötKolben



Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

| | |
|---|---|
| Abmessungen L x B x H (mm) | 273 x 235 x 102 |
| Abmessungen L x B x H (Inch) | 10,75 x 9,25 x 4,02 |
| Gewicht (ca) in kg | 6.7 |
| Spannung | 230 V (50/60 Hz) |
| Leistung | 420 W (600 W) |
| Kanäle | 3 |
| Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C | 100 - 450 (550) |
| Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F | 200 - 850 (999) |
| Temperaturgenauigkeit °C | ±9 |
| Temperaturgenauigkeit °F | ±17 |
| Temperaturstabilität °C | ±2 |
| Temperaturstabilität °F | ±4 |
| Potentialausgleichsbuchse | Über 3, 5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite |
| Display | 240 x 88 dots / Hintergrundbeleuchtung |
| Luftverbrauch l/min | --- |
| Betriebsdruck in bar/psi | --- |
| Fördermenge l/min | 18 |
| Unterdruck | --- |

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE