


Vis autoformeuses à tête cyl. bombée

avec filetage métrique, empreinte cruciforme forme Z (Pozidriv)

Thread forming screws

with Pozidriv cross recessed pan head with metric thread



DIN 7500 Forme C

tête / head DIN 7985 / ~ISO 7045

Forme :

BN 2724 zinguées/zinc plated

Paquets / Packages

IP paquets industriels / industry packages

Matière: acier cémenté trempé, avec revêtement glissant
Material: steel case-hardened, waxed

Dureté en surface:

min. 450 HV 0,3

Surface hardness:

d₁	M2,5	M3	M4	M5	M6
d ₂ max.	5	6	8	10	12
k	2	2,4	3,1	3,8	4,6
	Pozidriv	1	1	2	2
- m	2,6	3	4,3	5	6,7
t min.	1,27	1,68	1,9	2,64	3,02
t max.	1,52	1,93	2,36	3,1	3,48

d₁		M2,5	M3	M4	M5	M6
		<input type="checkbox"/> BN 2724				
L	4	●	●			
	5	●	●	●	●	
	6	●	●	●	●	●
	8	●	●	●	●	●
	10	●	●	●	●	●
	12	●	●	●	●	●
	16	●	●	●	●	●
	20	●	●	●	●	●
	25		●	●	●	●
	30				●	●
	40					●
		100	IP	100	IP	100
					IP	100
						IP

¹⁾ Bout conique de max. 4P
Tapered therad end max. 4P

● livrable du stock / available from stock

Utilisation:

- acier
- aluminium
- aluminium coulé sous pression
- zinc
- zamak

Utilisation:

- steel
- aluminium
- aluminium die-casting
- zinc
- zinc die-casting