

Digitale Bügelmeßschraube

mit HITEC Datenausgang

DIN 863/1

Ableseanteile mattverchromt
HM-Messflächen
einschließlich Etui

Funktionen:

on/off, mm/inch, hold,
ABS/INC, Tol

> mm <				No.	€	Calibr. ...K
0 - 25	0,001	0,00005	6,5	190-00	75,70	17,00
25 - 50	0,001	0,00005	6,5	190-01	91,00	29,00
50 - 75	0,001	0,00005	6,5	190-02	106,30	32,30
75 - 100	0,001	0,00005	6,5	190-03	121,80	32,30

Digital micrometer

with HITEC data output

DIN 863/1

satin chromed reading parts
carbide tipped
individually packed

Micromètres digitaux

avec sortie de données HITEC

DIN 863/1

vernier et échelle chromés mats
surfaces de mesure en carbure
emballés à l'unité



190-00

Digitale Bügelmeßschraube

mit HITEC Datenausgang

DIN 863/1

HM-Messflächen
einschließlich Etui

Funktionen:

on/off, mm/inch, hold,
ABS/INC, Tol

> mm <				No.	€	Calibr. ...K
0 - 25	0,001	0,00005	6,5	200-39	90,20	17,00
25 - 50	0,001	0,00005	6,5	200-49	105,00	29,00
50 - 75	0,001	0,00005	6,5	200-55	120,00	32,30
75 - 100	0,001	0,00005	6,5	200-56	135,00	32,30

Digital micrometer

with HITEC data output

DIN 863/1

carbide tipped
individually packed

Micromètres digitaux

avec sortie de données HITEC

DIN 863/1

surfaces de mesure en carbure
emballés à l'unité



200-39

Digitale Bügelmeßschraube spritzwasserfest

mit HITEC Datenausgang

DIN 863/1

HM-Messflächen
einschließlich Etui

Funktionen:

Zero, mm/inch

> mm <				No.	€	Calibr. ...K
0 - 25	0,001	0,00005	6,5	200-57	79,00	17,00
25 - 50	0,001	0,00005	6,5	200-58	89,00	29,00

Digital micrometer water resistant

with HITEC data output

DIN 863/1

carbide tipped
individually packed

Micromètres digitaux imperméables

avec sortie de données HITEC

DIN 863/1

surfaces de mesure en carbure
emballés à l'unité



200-57

> mm <



Messbereich

Ablesung mm / inch

Spindel

Range

Reading mm / inch

Spindle diam.

Capacité

Lecture mm / inch

Diam. broche