



2482E

N° d'article: 2482E


Prince coupante en bout - tête étroite coudée.



La tête coudée assure des découpes précises dans différents angles de travail



Appropriée pour les travaux sur les cartes de circuit imprimé, les raccords de composants, utilisable aussi bien pour applications à 90° qu'à 180°



source images

La coupe parfaite - coupe puissante, nette et précise - à chaque fois

La Weller Erem Series 2400 Magic Sense est une gamme de pinces coupantes de précision de taille moyenne, qui combine solidité, visibilité et accessibilité. Des têtes de nombreuses formes pour un travail de précision dans les zones difficiles d'accès. La forme ergonomique optimisée de la Series 2400 MagicSense préserve les mains de la fatigue. Ces pinces coupantes sont conçues avec des bords coupants améliorés, trempés par induction jusqu'à 64-65 HRC, pour une très longue durée de vie. Les bords coupants sont constitués d'un acier spécial pour les outils. Ces pinces coupantes présentent une surface non-réfléchissante et elles sont antistatiques et réaffûtables.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

Series 2400 MagicSense

mm	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Inch	.0001	.003	.007	.011	.015	.019	.023	.027	.031	.035	.039	.043	.047	.051	.055	.059	.062	.066	.070	.074	.078

	2412E	Semi Flush	[Cutting Capacity Bars]																				
	2422E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																				
	2432E	Super Full Flush	[Cutting Capacity Bars]																				
	2477E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																				
	2403E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																				
	2404E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																				
	2482E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																				
	2475E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																				
	2470E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																				
	2476TX2	Flush / Carbide	[Cutting Capacity Bars]																				





Technical Data

Longueur mm	135
Longueur des arêtes de coupe mm	6
Largeur de tête mm	11
Épaisseur de tête mm	6
Longueur de tête mm	26
Capacité de coupe max. - fil dur mm	---
Poids en oz	2.677
Longueur des arêtes de coupe pouces	0.236
Largeur de tête pouces	0.433
Épaisseur de tête pouces	0.236
Longueur de tête pouces	1.024
sécurité antistatique	on
Découpe	Sans chanfrein
Capacité de coupe max. - fil de dureté moyenne mm	Ø 0,6
Capacité de coupe max. - fil de cuivre mm	Ø 1,2
Longueur pouces	5.315
Poids en g	75.9
Applications Erem	Microélectronique