



2475E

Codice articolo: 2475E


Tronchese con taglio in punta – testa stretta angolata.



La testa angolata fornisce tagli precisi con diverse angolazioni di lavorazione.



Adatta per lavori fini su micro componenti in circuiti ibridi.



source images




Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre

Weller Erem Series 2400 Magic Sense rappresenta una gamma di tronchesi di precisione di medie dimensioni che combina robustezza, visibilità e accessibilità. Una grande varietà di forme della testa, per lavori di precisione in zone difficili da raggiungere. La forma ergonomica ed ottimizzata della Serie 2400 MagicSense evita l'affaticamento delle mani. Questi tronchesi impiegano bordi taglienti realizzati con un processo di tempra ad induzione migliorato (fino a 64 – 65 HRC), per una durata estremamente lunga. I bordi taglienti sono realizzati in acciaio speciale per utensili. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

Type Type of Cut Cutting Capacity

Series 2400 MagicSense

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
	2412E  Semi Flush	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	2422E  Flush	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	2432E  Super Full Flush	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	2477E  Flush	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	2403E  Flush	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	2404E  Flush	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	2482E  Flush	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	2475E  Flush	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	2470E  Flush	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	2476TX2  Flush / Carbide	0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0





Technical Data

Lunghezza mm	135
Lunghezza dei taglienti mm	4.5
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	22.4
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	2.646
Lunghezza dei taglienti pollici	0.177
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.882
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 0,4
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 0,6
Lunghezza pollici	5.315
Peso in g	75.0
Applicazioni Erem	Microelettronica