



555E

N.º artículo: 555E

Cortador con punta, cabezal estrecho en ángulo



El cabezal angular permite realizar cortes precisos en distintos ángulos de trabajo.



Cabezal estrecho y resistente, adecuado para trabajar con fuerzas elevadas de corte en espacios pequeños.



source images

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

La serie 500 Micro de Weller Erem es una gama completa de alicates de corte de precisión, de tamaño medio, resistentes y con una amplia variedad de formas de cabezales. Los alicates de corte se fabrican con acero para herramientas de alta categoría. Los bordes de corte poseen un nivel de dureza Rockwell 63-65 HRC. Los alicates de corte de precisión tienen una superficie no reflectante, protección ESD y son afilables.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
Series 500 Medium		
mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Inch .001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078		
	512N	Semi Flush
	512E	Semi Flush
	599T	Semi Flush / Carbide
	522N	Flush
	599E	Flush
	532N	Super Full Flush
	576TX1	Flush / Carbide
	503E	Flush
	503ETST 30°	Flush / Carbide
	504AE	Flush
	555E 35°	Flush
	572E 40°	Flush
	582E 45°	Flush
	593AE 30°	Flush
	575E 45°	Flush
	592E	Flush
	792E	Super Full Flush
	576TX	Flush / Carbide
	570E	Flush
	573E	Flush
for vertical tip cutting		





Technical Data

Longitud mm	120
Longitud de los filos, mm	7
Ancho cabezal mm	11
Espesor de cabezal en mm	6
Longitud de cabezal en mm	28.6
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	2.399
Longitud de los filos, pulgadas	0.276
Ancho cabezal pulgadas	0.433
Espesor de cabezal en pulgadas	0.236
Longitud de cabezal en pulgadas	1.126
Protección contra ESD	on
Corte	Sin filo
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	Ø 0,6
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	Ø 1,3
Longitud pulgadas	4.724
Peso en g	68
Aplicaciones Erem	Microelectrónica