



source images

622NB

N.º artículo: 622NB

Cortador lateral con cabezal puntiagudo aligerado



Esta es la forma de cabezal más estrecha.




La cara inferior está aligerada, lo que facilita un acceso óptimo incluso a las áreas de más difícil acceso.



Igual que 676E

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

La serie 600 Micro de Weller Erem es una gama de alicates de corte de precisión en miniatura que ofrece una amplia variedad de formas de cabezales para acceder a zonas de difícil acceso. Estos microalicates de corte son aptos para SMD y cables (670EP, 670EPF). Los alicates de corte están fabricados con acero para herramientas de alta categoría con bordes de corte endurecidos a una dureza de 63-65 HRC. Los alicates de corte de precisión tienen una superficie no reflectante, protección ESD y son afilables.

Type		Type of Cut	Cutting Capacity
Series 600 Micro & 2600			mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	612N 2612N	 Semi Flush	
	622N 2622N	 Flush	
	622TX	 Flush / Carbide	
	632N 2632N	 Super Full Flush	
	622NA	 Flush	
	622NB 2622NB	 Flush	
	676E	 Flush	
	776E	 Super Full Flush	
	632NCF	 Super Full Flush	only for soft materials: silicone, rubber...
	670E	 Flush	
	670EP	 Flush	
	670EPF	 Flush	for micro pitches under 0,5 mm





Technical Data

Longitud mm	110
Longitud de los filos, mm	9
Ancho cabezal mm	9
Espesor de cabezal en mm	6
Longitud de cabezal en mm	16
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	1.764
Longitud de los filos, pulgadas	0.354
Ancho cabezal pulgadas	0.354
Espesor de cabezal en pulgadas	0.236
Longitud de cabezal en pulgadas	0.630
Protección contra ESD	on
Corte	Sin filo
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	Ø 0,6
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	Ø 0,8
Longitud pulgadas	4.331
Peso en g	50
Aplicaciones Erem	Microelectrónica