



632N

N.º artículo: 632N

Cortador lateral: cabezal ovalado




Esta es la forma de cabezal más utilizada.



Adecuado para todo tipo de aplicaciones de corte en que se disponga de acceso fácil



Es resistente y proporciona la máxima capacidad de corte para cada tamaño.



source images

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

La serie 600 Micro de Weller Erem es una gama de alicates de corte de precisión en miniatura que ofrece una amplia variedad de formas de cabezales para acceder a zonas de difícil acceso. Estos microalicates de corte son aptos para SMD y cables (670EP, 670EPF). Los alicates de corte están fabricados con acero para herramientas de alta categoría con bordes de corte endurecidos a una dureza de 63-65 HRC. Los alicates de corte de precisión tienen una superficie no reflectante, protección ESD y son afilables.

Type Type of Cut Cutting Capacity

Series 600 Micro & 2600

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	612N 2612N	Semi Flush	
	622N 2622N	Flush	
	622TX	Flush / Carbide	
	632N 2632N	Super Full Flush	
	622NA	Flush	
	622NB 2622NB	Flush	
	676E	Flush	
	776E	Super Full Flush	
	632NCF	Super Full Flush	only for soft materials: silicone, rubber...
	670E	Flush	
	670EP	Flush	
	670EPF	Flush	for micro pitches under 0,5 mm





Technical Data

Longitud mm	110
Longitud de los filos, mm	10
Ancho cabezal mm	9
Espesor de cabezal en mm	6
Longitud de cabezal en mm	17
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	1.799
Longitud de los filos, pulgadas	0.394
Ancho cabezal pulgadas	0.354
Espesor de cabezal en pulgadas	0.236
Longitud de cabezal en pulgadas	0.669
Protección contra ESD	on
Corte	Corte perfectamente plano
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	Ø 0,7
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	Ø 1,3
Longitud pulgadas	4.331
Peso en g	51
Aplicaciones Erem	Microelectrónica