



886E

N.º artículo: 886E

Cortador lateral: cabezal cónico



Las tenazas del cortador tienen bordes rectos que confluyen en un punto. Esta forma del cabezal facilita el acceso a zonas difíciles, pero reduce la capacidad de corte en comparación con un cortador de cabeza ovalada de dimensiones similares.



source images


El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

La serie 800 Maxi de Weller Erem es una gama de alicates de corte de precisión de gran tamaño para aplicaciones generales de corte dentro del sector electrónico para cortar diámetros grandes de cable. Los alicates de corte están fabricados con acero para herramientas de alta categoría con bordes de corte endurecidos a una dureza de 63-65 HRC. Los alicates de corte de precisión tienen una superficie no reflectante, protección ESD y son afilables.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

Series 800 Maxi & 2800	mm	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	Inch	.0001	.003	.007	.011	.015	.019	.023	.027	.031	.035	.039	.043	.047	.051	.055	.059	.062	.066	.070	.074	.078

	812N 2812N	 Semi Flush	
	822N 2822N	 Flush	
	886E 2886E	 Flush	
	884E 2884E	 Flush	





Technical Data

Longitud mm	120
Longitud de los filos, mm	15
Ancho cabezal mm	13.5
Espesor de cabezal en mm	7.2
Longitud de cabezal en mm	21
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	2.998
Longitud de los filos, pulgadas	0.590
Ancho cabezal pulgadas	0.531
Espesor de cabezal en pulgadas	0.284
Longitud de cabezal en pulgadas	0.827
Protección contra ESD	on
Corte	Sin filo
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	Ø 1,0
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	Ø 1,8
Longitud pulgadas	4.724
Peso en g	85
Aplicaciones Erem	---