



source images

WSW SCN M1 0,3; 0,5; 0,8 Kit, 21g, Sn0,6Cu0,05Ni3,5%

Número de artículo: T0051402999
WSW SCN M1 Kit - Ø 0,3/0,5/0,8mm, 21g

- Diámetro: 0.3; 0.5; 0.8 mm / 0.012; 0.020; 0.031 inch, Peso: 21 g / 0.740 oz
- Aleación Sn99.3Cu0.6Ni0.05, contenido de fundente 3.5 %
- Aleación sin plata = rentabilidad
- Núcleo de fundente continuo garantizado al 100 %
- Mayor resistencia gracias al níquel en comparación con otras aleaciones sin plata.
- Disminución de la lixiviación de Fe para aumentar la vida útil de la punta y reducir el consumo de la punta hasta en un 70 %.
- Humectación muy rápida incluso en superficies difíciles, como materiales sucios u oxidados
- Posibilidad de soldar a altas temperaturas con excelentes características de fusión
- Junta de soldadura brillante (óptica perfecta)

La junta de soldadura perfecta.

Diseñado para mejorar la calidad de todos sus trabajos de soldadura, el WSW de Weller aumenta la productividad y optimiza su rendimiento de soldadura. Con un núcleo de fundente conti
garantizado al 100 %, junto con una primera fusión de metal pura, el WSW permite realizar uniones de soldadura duraderas y sin grietas, incluso en superficies difíciles.



Technical Data

Aleación	Sn0.6Cu0.05Ni
Solder wire Ø mm	0.3 / 0.5 / 0.8
Solder wire Ø inch	0.011 / 0.019 / 0.031
Rango de temperatura °C	228-229
Rango de temperatura °F	442,4-444,2
Proporción de flujo	3.5%
Longitud de hilo de soldar en yardas	4.92 / 4.92 / 4.92
Reduced Splash	on
Use of 100% first melt for production	on
No-clean solder wire (no residual flux cleaning necessary	on
Halide containing	on
Halide free	---
Categoría WSW	sin plomo
100% continuous flux core	on
Clasificación del flujo	M1
Longitud de hilo de soldar en m	4.5 / 4.5 / 4.5
RoHS compliant	on
Peso en g	21
Peso en oz	0.740
Dimensiones An x L x Al	./.
Dimensiones L x An x Al (pulgadas)	./.

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim
Germany

Phone: +49 (0) 7143 / 580-0
Fax.: +49 (0) 7143 / 580-108
Email: info@weller-tools.com
Web: www.weller-tools.com

CONTACT US