



項目 (Items)	諸元 (Description)	
モーターの種類 (Motor Type)	DCブラシレスモーター (DC Brushless Motor)	
定格 (Rating)		
定格時間 (Duty)	連続 (Continuous)	
定格電圧 (Rating Voltage)[V]	24	
使用電圧範囲 (Operating Voltage)[V]	10.0 ~ 27.6	
起動電圧 (Starting Voltage)[V]	10.0	
定格回転速度 ☆3☆4☆5 (Speed) [min ⁻¹]	標準値 (Average)	5000
	最小値 (Minimum)	4600
最大風量 ☆1☆4☆5 (Max Air Flow) [m ³ /min]	標準値 (Average)	2.94
	最小値 (Minimum)	2.67
最大静圧 ☆2☆4☆5 (Max Static Pressure) [Pa]	標準値 (Average)	142
	最小値 (Minimum)	120
定格電流 ☆3☆4☆5 (Current) [A]	標準値 (Average)	0.42
	最大値 (Maximum)	0.53
定格入力 ☆3☆4☆5 (Input Power) [W]	標準値 (Average)	10.1
	最大値 (Maximum)	12.7
騒音 (Acoustical Noise) [dB] ☆3☆4☆5	53	

*騒音測定条件 (Acoustical Noise Measuring Conditions)

- 無響音室内で、かつ障害物のない大気中において測定する。
(Measurement with in anechoic test chamber under free air condition.)
- 測定機は、モーターの吸込側より1mの距離に位置する。
(Microphone is placed at a distance of 1m on the axis of air intake side.)
- 暗騒音は16dB以下のこと。
(Chamber back ground noise max 16dB.)
- 騒音は標準回転速度時。
(Acoustical noise at average speed.)



特性曲線 (Performance Curve)



* NOTES

- ☆1 静圧"0"の時 (At 0 static pressure)
- ☆2 風量"0"の時 (At 0 air flow)
- ☆3 フリーエア時 (At free air)
- ☆4 指定無きものは、室温25°C、常湿45%RH~85%RHにおいて定格電圧印加時 (At rating voltage, at 25°C and 45%RH~85%RH if no specific instructions)
- ☆5 工場出荷検査時 (At factory shipping inspection)




				NMB MinebeaMitsumi Inc.		単位 UNIT mm 尺度 SCALE 表面粗さ SURF. ROUGH 熱処理 HEAT TREAT 表面処理 FINISH 一般公差 TOL 寸法 公差 L ≤ 4 ± 0.1 4 < L ≤ 16 ± 0.2 16 < L ≤ 63 ± 0.3 63 < L ≤ 250 ± 0.5 250 < L ≤ 1000 ± 0.8 角度 DEG ± 0.5		作成日 DATE 2021 / 01 / 21			
				APPROVED		CHECKED		DRAWN		品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN	
				OGN		SMD		MYZW		品番 PART No. (MODEL No.) 09238RA-24L-EAD-0	
										葉番 SHEET 1 / 4	
										図番 DRAWING No. 09238RA-24L-EAD-0	
										改訂 REV.	
△SYM	No.	DATE	ECN No.	ENGINEER	APPROVED						

項目 (Items)	諸元 (Description)
絶縁抵抗 (Insulation Resistance)	DC 500V メガーにて10MΩ以上 (min 10MΩ by DC 500V Megger) フレームとリード線間 (Between Frame and (+) Terminal)
絶縁耐圧 (Dielectric Withstand Voltage)	AC 700V 1秒間、またはAC 500V 1分間を保証 (Guarantee AC 700V 1sec or 500V 1min) フレームとリード線間 (Between Frame and (+) Terminal)
期待できる寿命 (故障率10%) (Life Expectation (L10 Life))	25°Cにて100,000時間 (100,000h at 25°C) 寿命とは、定格電圧印加時の電流値及び回転速度の どちらかが、以下の様になった状態とする。 電流値 : 初期値 +15%以上 回転速度 : 初期値 -15%以下 (The motor life is decided as follows Current : more than +15% of initial value Speed : less than -15% of initial value)
使用温度範囲 (Operating Temp.)	-10°C~+70°C 結露無きこと (No dew formation)
保存温度範囲 (Storage Temp.)	-40°C~+70°C 結露無きこと (No dew formation)
質量 (Mass)	約(About) 230g
保護方式 (Protection)	自動復帰方式 (Auto Restart) 逆接続防止 (Polarity Protection) 使用電圧範囲内において(+線および、-)線を 逆接続されても異常なきこと。 (Motor withstands reverse connection for positive and negative leads.)
耐振動 (JIS C 60068-2-6 に準拠) (Vibration Test)	全振幅 (Peak-to-Peak value of a vibration) : 1.5mm 周波数 (Frequency) : 10~55Hz X, Y, Z 3方向各1時間 (1h in 3 Directions, "X, Y, Z" Each)
耐衝撃 (JIS C 60068-2-27 に準拠) (Shock Test)	加速度 (Acceleration of Gravity) : 1000m/s ² 作用時間 (Time) : 6ms X, Y, Z 3方向各1回 (1 time in 3 Directions, "X, Y, Z" Each)
絶縁階級 (Insulation Class)	E種 (UL : Class A)
回転方向 (Rotation)	銘板側から見て時計方向 (CW Viewed From Name Plate Side)
風吹き出し方向 (Air Flow Direction)	銘板側 (Name Plate Side)



							単位 UNIT		作成日 DATE
							mm		2021 / 01 / 21
				APPROVED			表面粗さ SURF. ROUGH	品名 DESCRIPTION	
				OGN	SMD		MYZW	表面粗さ SURF. ROUGH	AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN
				CHECKED			寸法 公差	熱処理 HEAT TREAT	品番 PART No. (MODEL No.)
				DRAWN			一般公差	熱処理 HEAT TREAT	09238RA-24L-EAD-0
				ENGINEER			L ≤ 4 ± 0.1	表面処理 FINISH	葉番 SHEET
				APPROVED			4 < L ≤ 16 ± 0.2	表面処理 FINISH	2 / 4
				DATE			16 < L ≤ 63 ± 0.3	表面処理 FINISH	図番 DRAWING No.
				ECN No.			63 < L ≤ 250 ± 0.5	表面処理 FINISH	09238RA-24L-EAD-0
				ENGINEER			250 < L ≤ 1000 ± 0.8	表面処理 FINISH	改訂 REV.
				APPROVED			角度 DEG ± 0.5	表面処理 FINISH	.

銘板表示 (NamePlate)




部品構成表 (Parts List)


品番 (Item No.)	品名 (Description)	材質 (Material)	個数 (QTY)	備考 (Remarks)
1	ケーシング (Casing)	プラスチック (Plastic)	1	Black UL 94V-0
2	インペラー (Impeller)	プラスチック (Plastic)	1	Black UL 94V-0
3	銘板 (Name Plate)		1	
4	リード線 (Lead Wire)	UL1430 AWG26	各1 (1 for each)	赤(+)/Red 黒(-)/Black
5	ブッシング (Bushing)	プラスチック (Plastic)	1	Black
	軸受 (Bearing)	ボールベアリング (Ball Bearing)	2	

外観図 (Outline)

FLANGE TYPE



取付穴参考寸法 (Panel Out-line)



△SYM	No.	DATE	ECN No.	ENGINEER	APPROVED
------	-----	------	---------	----------	----------

NMB MinebeaMitsumi Inc.		
APPROVED	CHECKED	DRAWN
OGN	SMD	MYZW

単位 UNIT	mm
尺度 SCALE	1:1
寸法	公差
L ≤ 4	±0.1
4 < L ≤ 16	±0.2
16 < L ≤ 63	±0.3
63 < L ≤ 250	±0.5
250 < L ≤ 1000	±0.8
角度 DEG	±0.5

材質 MATERIAL	表面粗さ SURF. ROUGH
熱処理 HEAT TREAT	表面処理 FINISH

作成日 DATE	2021 / 01 / 21
品名 DESCRIPTION	AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN
品番 PART No. (MODEL No.)	09238RA-24L-EAD-0
図番 DRAWING No.	09238RA-24L-EAD-0
葉番 SHEET	3 / 4
改訂 REV.	

*特記事項(Additional Notice)

- 本仕様書に記載されていない項目で特に決める必要のある項目は事前に御連絡ください。
(Any modification to these specifications requested by customer shall be negotiated between the manufacturer and the customer.)
- 指示なき場合、定格電圧、フリーエア、25°C、65%RH、1気圧での測定条件とします。
(Test condition shall be at rated voltage, at free air, at 25°C/65%RH/1atm unless otherwise specified.)
- 当仕様書満足範囲において性能向上の為、部品等一部変更する場合があります。
(The manufacturer reserves the right to change design, parts or manufacturing processes in order to improve the performance of the fan motor.)
- 保管はできるだけ6ヶ月以内とし、高温多湿の場所は避けてください。
(Storage area should not be in high temperature, high humidity environment, and storage term shall be within 6 months as much as possible.)
- 定格電圧において72時間拘束されても焼損しません。
(In case of locked rotor condition, the current shutdown feature of the fan motor protects the motor for 72 hours at the rated voltage.)
- 納入品単体の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
(We shall be free from compensation for any damage induced due to failure of fan motor.)
- 本製品は極めて高度の信頼性を要する用途(医療装置等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっていません。
そのような場合には、予め弊社営業窓口までご相談下さい。
(All these products do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as medical equipment or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your NMB/MinebeaMitsumi Inc. representative nearest you before using any NMB/MinebeaMitsumi Inc. products described or contained herein in such applications.)
- セット実装での不安全確認を実施して頂き、ヒューズ・保護回路等の安全装置を設置し、安全確保対策をお願いいたします。
(Safety confirmation test with system is recommended, for testing, consider adding protection on device such as a fuse, in order to protect circuit or other device to the motor.)
- 爆発性雰囲気、引火性ガス雰囲気や水のかかる場所では使用しないで下さい。
火災、けが及び感電のおそれがあります。
(Do not use in an explosive atmosphere, flammable gas atmosphere, or a place exposed to water. It might cause a fire, injury or electric shock.)
- 本製品をご使用の際、操作者の見やすい位置に下記文言の記載をお願いします。
(Please note following notice at readable position for users when this product is to be used.)

- 信号出力線を誤接続しますと、FAN MOTOR 内部駆動用IC内のトランジスターを破壊することがありますので、十分注意して下さい。
万一、誤接続により不都合が発生した場合、当社では責任を負いかねます。
誤接続には十分にご注意下さい。
(Improper connection of the sensor lead may cause damage to the motor driver IC. We shall be free from compensation, if it occurs trouble due to insertion of opposite direction.)
- 腐食性ガスや液体のある場所では保管及び使用しないで下さい。故障の原因となります。
(Do not expose and use motors to corrosive gas and liquid. It might cause breakage.)
- ファンモーター電源(Fig. 1参照)ON/OFF時の注意
(Caution at Fan motor power ON/OFF handling. Refer Fig. 1.)
ファン通電時にはファン入力電圧-GND間が使用電圧範囲内であること。
(Voltage between Fan power applied and Fan GND shall be within operational voltage range during Fan operation.)
ファンの電圧をON/OFFする際は必ず電源側で行い、ファンGNDが必ず常に最低電位となる様に設計頂くこと。
(Control Fan power side only at switch (ON/OFF), also Fan GND shall always be the lowest potential in usage.)
ファン通電時のファン入力電圧-GND間の電圧変動はファン回転周期より長いこと。
(Voltage change interval shall be longer than Fan rotation period.)
以上を満足されていない場合、ファンモーターの内部回路が破壊する場合があります。
(Unless satisfy above condition, Fan internal circuit may cause failure.)
- フランジタイプの取り付けは、Fig. 2のように片側フランジのみ御使用ください。
(Mounting flange type, please use only one side flange as Fig. 2.)

警告
危険な可動部分
可動ファンブレードに近づかないこと

WARNING
Hazardous moving parts
Keep away from moving fan blades

- リード線は、梱包の都合上、束ねる場合があります。
(There is a case to bundle the lead wires because of packaging conditions.)
- セット状態でのファン実装におけるマッチングの確認や、寿命確認についてはセットメーカー側にてご確認および品質保証をお願いします。
ファン実装におけるマッチング確認例
電気雑音、機械雑音、振動、共振現象、耐静電気ノイズ、耐電源ノイズ、誤動作、羽根の飛び出し、羽根とケーシングの接触等
(Check the matching when mounting the fan in the set position or have the set manufacturer check this and provide quality assurance.
Example matching checks for mounting the fan
Electrical noise emission, mechanical noise emission, vibration, resonance, static noise resistance, electrical noise resistance, mis-operation, impeller protrusion, touching of impeller and casing.)
- 実用上さしつかえない状態でケーシングがたわまないようにファンの取り付けを行なってください。
不具合が発生する恐れがあります。
(Install fan motor not to let the casing be bent in justifiable and practical use. It may cause a trouble.)




Fig. 1 FAN電源回路
(Fan power circuit)




Fig.2 Flange Case



				NMB MinebeaMitsumi Inc.		単位 UNIT mm		材質 MATERIAL		作成日 DATE 2021 / 01 / 21	
						尺度 SCALE		表面粗さ SURF. ROUGH		品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN	
						寸法 公差		熱処理 HEAT TREAT		品番 PART No. (MODEL No.)	
						L ≤ 4 ±0.1				09238RA-24L-EAD-0	
						4 < L ≤ 16 ±0.2				葉番 SHEET 4 / 4	
						16 < L ≤ 63 ±0.3				図番 DRAWING No.	
						63 < L ≤ 250 ±0.5		表面処理 FINISH		改訂 REV.	
						250 < L ≤ 1000 ±0.8				09238RA-24L-EAD-0	
						角度 DEG ±0.5					
△SYM	No.	DATE	ECN No.	ENGINEER	APPROVED	OGN	SMD	MYZW			