

Information produit

69 01 130

Pince coupante de devant

Pour mécaniciens

DIN ISO 5748

- Avec tranchants pour fils doux et durs, corde à piano, mais aussi pour fils fins en cuivre
- Charnière encastrée
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	69 01 130
EAN	4003773017974
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	111 g
Dimensions	130 x 50 x 13 mm
Norme	DIN ISO 5748
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 1,3 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 1,0 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 0,8 mm
Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 0,4 – 2 mm
Longueur de la mâchoire (B)	7,5 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	10 mm
Largeur de tête (A)	16 mm
Longueur des tranchants mm (C)	20,0 mm



Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Sous réserve de toute modification technique et erreur.