Information produit

70 06 180 T

Pince coupante de côté

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

1000 V

- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales	
Réf.	70 06 180 T
EAN	4003773081470
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
Poids	270 g
Dimensions	180 x 57 x 29 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques	
Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,5 mm
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants