

## Information produit

### 77 22 115 ESD

#### Pince coupante de côté pour l'électronique ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Tête ronde, sans biseau
- Dureté des tranchants env. 57 HRC
- Pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
- Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
- Charnière entrepassée robuste et sans jeu
- Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
- Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Poignées gainées bi-matière et bicolores noir / gris
- Acier chromé à roulements à billes, trempé à l'huile



#### Informations générales

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Réf.       | 77 22 115 ESD                |
| EAN        | 4003773025115                |
| Tête       | polissage miroir             |
| Poignées   | avec gaines bi-matière       |
| Poids      | 70 g                         |
| Dimensions | 115 x 70 x 17 mm             |
| Norme      | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5 |
| Reach      | non                          |
| RohS       | non                          |

#### Attributs techniques

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 1,0 mm       |
| Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre) | Ø 0,3 – 1,3 mm |
| Longueur de la mâchoire (B)                      | 14 mm          |
| Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)      | 7,5 mm         |
| Largeur de tête (A)                              | 11 mm          |
| ESD                                              | oui            |

#### Classification

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112149   |



**Pièces de rechange**

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 35 99 01 | Ressorts de rechange pour pinces pour l'électronique, (2x) |
|----------|------------------------------------------------------------|

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*