

## Information produit

### 79 02 125 ESD

#### Pince coupante de côté de précision pour l'électronique ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Tête ronde
- Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
- Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles ; également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
- Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
- Charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
- Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
- Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
- Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

#### Informations générales

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Réf.       | 79 02 125 ESD                |
| EAN        | 4003773061519                |
| Pince      | brunie                       |
| Tête       | polie                        |
| Poignées   | avec gaines bi-matière       |
| Poids      | 61 g                         |
| Dimensions | 125 x 60 x 20 mm             |
| Norme      | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5 |
| Reach      | non                          |
| RohS       | non                          |

#### Attributs techniques

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 1,3 mm       |
| Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)    | Ø 0,7 mm       |
| Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre) | Ø 0,2 – 1,7 mm |
| Longueur de la mâchoire (B)                      | 10 mm          |
| Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)      | 6,5 mm         |
| Largeur de tête (A)                              | 11 mm          |
| ESD                                              | oui            |

#### Classification

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

## Accessoires

00 11 V79

Dispositif de retenue pour 79 02 / 22 125 ESD,

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

