

## Information produit

# 79 12 125

## Pince coupante de côté pour l'électronique de précision

DIN ISO 9654



- Spécialement conçue pour sectionner fil dur et corde à piano
- Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
- Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles ; également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
- Charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
- Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
- Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
- Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

### Informations générales

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Réf.       | 79 12 125              |
| EAN        | 4003773071365          |
| Pince      | brunie                 |
| Tête       | polie                  |
| Poignées   | avec gaines bi-matière |
| Poids      | 59 g                   |
| Dimensions | 125 x 59 x 16 mm       |
| Norme      | DIN ISO 9654           |
| Reach      | non                    |
| RohS       | non                    |

### Attributs techniques

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 1,3 mm       |
| Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)    | Ø 1,0 mm       |
| Capacités de coupe corde à piano (diamètre)      | Ø 0,6 mm       |
| Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre) | Ø 0,3 – 1,7 mm |
| Longueur de la mâchoire (B)                      | 10 mm          |
| Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)      | 6,5 mm         |
| Largeur de tête (A)                              | 11 mm          |

### Classification

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

